

**EFFBE****Inšalačný prvok s výškovým vyrovnaním LM, Maximálna nosnosť: 1200kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086002 1200
GTIN	4045197349439
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Elastomérovno-kovové inšalačné prvky v kompaktnom prevedení s integrovaným vyrovnávacím systémom pomocou centrálnej nastavovacej skrutky.

**Použitie:**

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy.

**Upozornenie:**

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 – SLM12.

**Technický opis**

Dĺžka skrutiek S	90 mm
Ø závit G	M12
Najvyššia prípustná statická zaťažiteľnosť	2000 daN

Maximálna nosnosť sústruhov a brúsok na povrch	420 kg
Maximálna nosnosť lisov	1000 kg
Maximálna nosnosť	1200 kg
Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni)	20 mm
Maximálna nosnosť fréz	600 kg
Ø D	120 mm
Výška H	32 mm
Druh produktu	Protivibračný inštalčný prvok