

Garant**XDLW 120408 TN, KU7710, Typ: GGG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212991 GGG
GTIN	4045197514325
Trieda položky	21H

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Utiahnite upínaciu skrutku č. 219800 maximálne s 3,8 Nm!

Technický opis

Typ	GGG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 120408 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KU7710
Rezný materiál	Keramika
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1 mm
Posuv f_z na zub	0,57 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	600	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		