

Yale

Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom VS III, Nosnosť: 1 t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 086020 1 |
| GTIN | 4025092078726 |
| Trieda položky | 08X |

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Celoocelová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovany ťažný hák otočný o 360°.

Upozornenie:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Materiál púzdra | celoocelový |
| Nosnosť | 1000 kg |
| Výška normálneho zdvihu | 3 m |
| Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení | 24 daN |
| Počet vlákien reťaze | 1 |
| Nosnosť t | 1 t |

| | |
|---------------|-------------|
| Hmotnost | 11,5 kg |
| Druh produktu | Kladkostroj |