


Garant**XDLW 09T308 TN, HB7705, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212955 HART
GTIN	4045197321268
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 09T308 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7705
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,43 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	vhodný	120	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	110	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	90	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	70	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	60	H
TOOLOX 44	vhodný	140	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		