


Garant**XDLW 120408 TN, HB7720, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 120408 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv f_z na zub	1 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		