

Garant**XDLW 120408 ER, HB7720, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212977 HART
GTIN	4045197581808
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Technický opis**

Typ	TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 120408 ER
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv f_z na zub	0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		