

**Čelná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 250/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 224000 250/12 |
| GTIN             | 4960664533138 |
| Trieda položky   | 25P           |

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

**Použitie:**

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

**Technický opis**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| maximálny vonkajší Ø $D_{max}$   | 257 mm               |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 12 mm                |
| vhodná otočná rezná platnička    | SP.. 1806            |
| Ø polohovacieho otvoru           | 60 mm                |
| Skrutka pre vymeniteľnú doštičku | 229704               |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Ø rezných hrán $D_c$             | 250 mm               |
| Kazeta                           | 229765               |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ | 60 mm       |
| Počet rezných hrán Z            | 12          |
| Prevedenie stopky               | s otvorom   |
| Uhol nastavenia k               | 75 Stupeň   |
| Vnútorne chladenie              | nie         |
| Stratégia obrábania             | HPC         |
| Druh produktu                   | Čelná fréza |

---

## Príslušenstvo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229704 |
| Upínacia skrutka | 229703 |
| Kazeta           | 229765 |