

Garant**WOEX 05T304 F, HU7310, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232650 ALU
GTIN	4045197346582
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Technický opis

Posuv f	0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304 F
Typ	HU7310
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrú maximum	vhodný		