

**Garant****WOEX 06T304 F, HB7310, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232760 ALU
GTIN	4045197346681
Trieda položky	21E

## Popis

### Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

## Technický opis

Posuv f	0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304 F
Typ	HB7310
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
CuZn	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		