

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 225200 16/2 |
| GTIN | 4960664648061 |
| Trieda položky | 250 |

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$ | 10 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø rezných hrán D_c | 16 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. |
| Celková dĺžka L_{celk} | 100 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 26 mm |
| Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 |
| Ø stopky D_s h6 | 16 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Prevedenie stopky | Valcová stopka |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713