

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:****Úsporná so 4 reznými hlavami.** Bez vnútorného chladenia.**Technický opis**

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Dĺžka výčnelku L_1	23 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713