

Garant**WOEX 05T304 E, HB7640, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232680 INOX
GTIN	4045197346612
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Technický opis

Posuv f	0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304 E
Typ	HB7640
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	215	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	165	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	165	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		