

# Yale

Pákový kladkostroj s okrúhlou oceľovou reťazou, Nosnosť: 0,5t



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Trieda položky	08Y

## Popis

### Prevedenie:

Zariadenia s **oceľovou plechovou skriňou**, extrémne nízka hmotnosť, sériové **uvolnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne** uložený, kovaný hák. Viacúčelový nástroj, model „Yalehandy“.

Maximálne kompaktný nástroj (konštrukčná dĺžka 282 mm).

### Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

### Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvolnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

**Klizná spojka** (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

## Technický opis

Materiál púzdra	Ocel
minimálna dĺžka medzi háčikmi	282 mm
Počet vlákien reťaze	1
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Nosnosť t	0,5 t
Uvoľnenie reťaze	áno
Nosnosť	500 kg
Hmotnosť	2,8 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák