

EFFBE**Inšalačný prvok s výškovým vyrovnaním LM, Maximálna nosnosť: 3000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086002 3000
GTIN	4045197349446
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnáť.

Elastomérovo-kovové inšalačné prvky v kompaktnom prevedení s integrovaným vyrovnávacím systémom pomocou centrálnej nastavovacej skrutky.

Použitie:

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy.

Upozornenie:

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 – SLM12.

Technický opis

Maximálna nosnosť fréz	1500 kg
Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni)	20 mm
Ø závitu G	M16×1,5

Dĺžka skrutiek S	100 mm
Maximálna nosnosť	3000 kg
Ø D	160 mm
Najvyššia prípustná statická zaťažiteľnosť	4000 daN
Maximálna nosnosť lisov	2000 kg
Maximálna nosnosť sústruhov a brúsok na povrch	1000 kg
Výška H	35 mm
Druh produktu	Protivibračný inštalčný prvok