

Garant**WOEX 05T304 S, HB7305, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232600 GG
GTIN	4045197346537
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Technický opis

Posuv f	0,2 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304 S
Typ	HB7305
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	175	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		