

Yale

Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom VS III, Nosnosť: 2t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086020 2
GTIN	4025092079136
Trieda položky	08X

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Celoocelová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovaný ťažný hák otočný o 360°.

Upozornenie:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Technický opis

Počet vlákien reťaze	2
Výška normálneho zdvihu	3 m
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	29 daN
Nosnosť t	2 t
Materiál púzdra	celoocelový
Nosnosť	2000 kg

Hmotnost	17,3 kg
Druh produktu	Kladkostroj