


Garant**WOEX 06T304 E, HB7635, Typ: ST500**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232740 ST500 |
| GTIN | 4045197346667 |
| Trieda položky | 21E |

Popis

Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Upozornenie:**Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!**

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Posuv f | 0,12 mm/ot. |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 E |
| Typ | HB7635 |
| Rezný materiál | HM |
| Stratégia obrábania | MTC |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 275 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 275 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 215 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 165 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 165 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 80 | S |
| mokrú maximum | vhodný | | |