

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,14 mm
Uhlový Polomer	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	OFMT 050405 TR
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	795	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	720	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	645	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	185	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	135	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	45	S
GG(G)	podmienene vhodný	120	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		