


**Garant****WOEX 05T304 E, HB7635, Typ: ST500**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232640 ST500
GTIN	4045197346575
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

**Upozornenie:****Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!**

## Technický opis

Posuv f	0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304 E
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	215	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	165	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	165	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	S
mokrú maximum	vhodný		