

# Yale

Pákový kladkostroj s okrúhlu ocelovou reťazou, Nosnosť: 0,8t



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Trieda položky	08Y

## Popis

### Prevedenie:

Zariadenia s **ocelovou plechovou skriňou**, extrémne nízka hmotnosť, sériové **uvolnenie reťaze**, **nízka konštrukčná výška**, **otočne** uložený, kovaný hák. Viacúčelový nástroj, model „PT“.

### Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

### Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvolnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezataženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

**Klzná spojka** (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

## Technický opis

minimálna dĺžka medzi háčikmi	290 mm
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Nosnosť t	0,8 t
Materiál púzdra	Ocel
Nosnosť	800 kg
Počet vlákien reťaze	1
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	26 daN
Uvoľnenie reťaze	áno
Hmotnosť	5,5 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák