

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Trieda položky	250

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Úsporná so 4 reznými hlavami.**

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	15 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229714
------------------	--------