

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhovú frézovanie
Použitie frézy	Kruhovú frézovanie
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713