

**Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Ø rezných hrán D_c	125 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Podložka	229751
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	8 mm

Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
Podložka	229751