

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229714