



Rohová fréza 90° MEW, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	15 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229714
------------------	--------