

**Okrajová fréza 90° MFWN, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	110 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..
Dĺžka výčnelku $L_1$	30 mm
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------