

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 40/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15 mm
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229714