

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	80 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	15 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229714
------------------	--------