

**KOMET® záhlbník, stopka Weldon, Typ: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216660 M8
GTIN	4047109013117
Trieda položky	24D

Popis**Použitie:**

Na vytváranie zahĺbení na skrutky s valcovou hlavou podľa DIN 74 list 2, od M8 s vnútorných chladením.

Technický opis

minimálny $\varnothing D_{\min}$	8,4 mm
maximálna hĺbka zahĺbenia l	14 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Vymeniteľná doštička č. 216780 – 216910; č. 216950	24-010 / 110
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M8
\varnothing zahĺbenia D_1 H13	15 mm
Počet rezných hrán Z	1
vhodná otočná rezná platnička	WOEX
Počet otočných rezných platničiek	1
Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2

239652 8IP2