

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 30/4Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Dĺžka výčnelku L ₁	32 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	10 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Ø rezných hrán D _c	30 mm
Celková dĺžka L _{celk}	130 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713