

**KOMET® záhlbník, stopka Weldon, Typ: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216660 M12
GTIN	4047109013131
Trieda položky	24D

Popis**Použitie:**

Na vytváranie zahĺbení na skrutky s valcovou hlavou podľa DIN 74 list 2, od M8 s vnútorných chladením.

Technický opis

Ø zahĺbenia D_1 H13	20 mm
minimálny Ø D_{min}	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vymeniteľná doštička č. 216780 – 216910; č. 216950	24-010 / 110
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M12
Ø stopky D_s h6	25 mm
maximálna hĺbka zahĺbenia l	20 mm
Počet rezných hrán Z	1
vhodná otočná rezná platnička	WOEX
Počet otočných rezných platničiek	1
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2

239652 8IP2