

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Ø stopky D _s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	32 mm
Celková dĺžka L _{celk}	130 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	15 mm
Ø rezných hrán D _c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229714