

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29: 24-110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216950 24-110
GTIN	2050002046733
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

**Technický opis**

Označenie	24-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK7710
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		