

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 17
GTIN	4045197552518
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
minimálny $\varnothing D_{\min}$	6 mm
\varnothing zahĺbenia D	17 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260142
Celková dĺžka L_{celk}	94 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Uhol klesania	180 Stupeň

Druh produktu

Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1

219795 1

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 1,2

211750 1,2