

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Ø rezných hrán D_c	50 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------