

**LOMU...08ER-GM, PR1510, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225240 10
GTIN	4960664648788
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT so 4 reznými hranami – vďaka obojstrannému prevedeniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 10° sa výrazne znižuje rezná sila.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e=0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOMU100408-ER-GM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR1510
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,06 - 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		