

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 31mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 31
GTIN	4045197552662
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
minimálny $\varnothing D_{\min}$	14 mm
\varnothing zahĺbenia D	31 mm
Dĺžka výčnelku L_1	55 mm
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260150
Celková dĺžka L_{celk}	136 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Uhol klesania	180 Stupeň

Druh produktu

Záhlbník

PríslušenstvoBit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Upínacia skrutka

219844

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0