

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK62, Typ označenia W29:  
10-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

**Technický opis**

Označenie	10-010
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK62
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	160	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		