



Vyťahovák skrutiek so širokými drážkami, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082862 6
GTIN	4018754042074
Trieda položky	04D

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Vhodné pre hliník, mosadz, INOX.

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte Ø podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

Vhodné pre:

Hliník, mosadz, INOX.

Upozornenie:

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

Technický opis

vhodné pre rúrkové zásuvky (vsuvky)	3/8 palec
vhodné pre skrutky/čapy	M18 – M22
Ø predvrtania	12 mm
Typ	6
vhodné pre	Hliník
vhodné pre	Mosadz
vhodné pre	INOX
Druh produktu	Vyťahovák skrutiek

