

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217160 23 |
| GTIN | 4045197552587 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ø zahĺbenia D | 23 mm |
| Ø stopky D _s h6 | 16 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 41 mm |
| minimálny Ø D _{min} | 12 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| vhodná otočná rezná platnička | 260142 |
| Celková dĺžka L _{celk} | 112 mm |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Uhol klesania | 180 Stupeň |

Druh produktu

Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1

219795 1

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 1,2

211750 1,2