

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 33mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217160 33
GTIN	4045197552686
Trieda položky	210

Popis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø zahĺbenia D	33 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø stopky D_s h6	20 mm
minimálny Ø D_{\min}	16 mm
Dĺžka výčnelku L_1	55 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M20
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260150
Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Upínacia skrutka	219844