

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 39mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 39
GTIN	4045197552747
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

minimálny $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	60 mm
\varnothing zahĺbenia D	39 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260150
Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Uhol klesania	180 Stupeň

Druh produktu

Záhlbník

PríslušenstvoMomentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Upínacia skrutka

219844

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP