

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 34mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217160 34 |
| GTIN | 4045197552693 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| minimálny $\varnothing D_{\min}$ | 16 mm |
| \varnothing stopky D_s h6 | 25 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 60 mm |
| \varnothing zahĺbenia D | 34 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| vhodná otočná rezná platnička | 260150 |
| Celková dĺžka L_{celk} | 140 mm |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Uhol klesania | 180 Stupeň |

Druh produktu

Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

219844

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0