

**Garant****Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 20
GTIN	4045197552556
Trieda položky	210

**Popis****Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Upozornenie:**

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer  $\varnothing d_{\min}$  (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	41 mm
minimálny Ø $D_{\min}$	9 mm
Ø zahĺbenia D	20 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M12
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260142
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	102 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	219795 1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2