

**Garant**
**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 30mm**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217160 30
GTIN	4045197552655
Trieda položky	210

## Popis

### Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

### Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer  $\varnothing d_{\min}$  (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

## Technický opis

Ø zahĺbenia D	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M18
minimálny Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	55 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260150
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	134 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219844
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0