

**Garant****Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 35
GTIN	4045197552709
Trieda položky	210

**Popis****Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Upozornenie:**

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer  $\varnothing d_{\min}$  (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$	60 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
minimálny $\varnothing D_{\min}$	17 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ zahĺbenia D	35 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260150
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	140 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Uhol klesania	180 Stupeň

Druh produktu

Záhlbník

**Príslušenstvo**Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený  
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Upínacia skrutka

219844