


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7630, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranné s reznými hranami 2x4.

Odporúčanie:**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.****Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	INOX
Hrúbka platne E	7 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	6 mm

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		