


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranné s reznými hranami 2x4.

Odporúčanie::

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$

Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		