


**WNMU 080608 EN-SM, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225625 INOX
GTIN	4960664686162
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a **6 reznými hranami** – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

Použitie:

Geometria SM je výrazne pozitívna a má mäkký rez.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMU 080608 EN-SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	PR1535

Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		