


**WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225626 GG
GTIN	4960664648849
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a **6 reznými hranami** – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

**Použitie:**

**Geometria GM** je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMU 080608 EN-GM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	PR1510

Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,1 – 0,3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		